



E30 P

E30P | E30P GLP | E30P AdBlue

Surtidor compacto

cetil.[®]
innovate. measure. lead.

Surtidor compacto


E30P

***Diseñamos soluciones,
combinando experiencia
y tecnología.***


Gracias a nuestro diseño modular,
brindamos soluciones que satisfacen
las necesidades de cada cliente.





Debido a su reducido tamaño, las configuraciones más comunes de este modelo son las indicadas. En general, la denominación de la familia E30 P sigue un criterio dependiente del número de manguera y número de entradas de producto.



E30 P 2 mangueras con mástil



E30 P 1 manguera con mástil



E30 P 1 o 2 mangueras sin mástil

*Para ver más configuraciones, contacte con nuestro departamento especialista.

Configuración estándar

- Hasta 2 mangueras.
- Hasta 2 productos.
- Uno o dos puntos de suministro.
- Diversos caudales (40-80-120 L/min).
- Calibración electrónica.
- Kit para la identificación de productos según R.D. 639/2016.
- 4,40m de manguera en gasolina, gasóleo y AdBlue.
- Motor trifásico 220VAC o 380VAC.
- Electrónica CETIL-EAS2 escalable y modular.
- Filtro de malla a la entrada de la bomba.
- Filtros de cartucho en aparatos surtidores sin bomba.
- Protocolo de comunicaciones EAS1.

Rangos de temperatura

- Rango de temp. ambiente de funcionamiento:
-20°C a +40°C (según cert. ATEX LOM13ATEX2057)
- Rango de temp. del líquido a medir (AdBlue):
-10°C a +50°C (según T10544)
- Rango de temp. del líquido a medir (GLP):
-10°C a +50°C (según T10545)



Certificados de conformidad OIML
R117/1995-NL1-15.01,



Certificados CE de tipo
MID: T10544, T10545
ATEX: LOM13ATEX2057

**Más de 70 años de confianza,
nuestra tecnología es elegida
en más de 20 países.**



Opciones

- Selector de caudal 40 L/min – 80 L/min
- Revestimiento de acero inoxidable (AISI 304)
- Motores eléctricos monofásicos
- Protocolo IFSF-LON
- Configuraciones especiales bajo pedido
- Válvula multifunción en surtidores con bomba integrada
- Válvula de impacto para GLP



cetil.[®]
innovate. measure. lead.

Calle de la Pelaya, 37
Pol. Ind. Río de Janeiro
28110 - Algete (Madrid)

+34 916 287 651
cetil@cetil.com

www.cetil.com

 @CetilDispensingTechnologySL